



客户编码		发行日期		2023-03-16					
客户物料编码		客户规格型号		6*8-2.7MH-0.1线					
样如物料编码		XR6*8-272K-L		样如规格型号		XR6*8-272K-L			
送样数量		0PCS		送样日期		2023-03-16			
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW				A	7.5 MAX	E	3.0±0.5		
				B	11.0 MAX				
				C	0.6±0.1				
				D	15.0±2.0				
				标识					
				原理图					
绕线结构表									
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式				
N1	S	F	2UEW-0.10mm	311.5TS	圈数参考	平整密绕			
注意事项									
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管									
测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值	
电感量L		2.7mH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		2.71	
直流电阻DCR		12.5Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		9.51	
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 80mA 1KHz/0.25V		TH2829A			
物料	规格型号			备注		生产厂家		用量	
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3			镁锌材质		LIANXING		K	
漆包线	2UEW(155)					GANYUE		Kg	
导针	0.60mm CP线					BAICHUAN		Kg	
套管	Φ6.5 UL黑色扁管							m	
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管					XINGQI		m	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU		Kg	
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN		Kg	
作业流程									
产品包装									
包装代码									
包装标识									
包装物料									
包装尺寸									
包装说明									
标识示意图				包装示意图					
						制表		黄禾香	
						审核		饶平	
						确认		钟翠兰	