

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

功能

- XA9706C 是一款单声道 D/AB 类可选式 BF 类音频功率放大器，最大能够给 4Ω 负载的喇叭提供持续的 5.7W 的功率。其低噪声脉宽调制架构，减少了外部元器件数量，电路板面积的消耗，系统的成本，简化了设计。
- XA9706C 采用 ESOP8 封装，其额定的工作温度范围为 -40°C 至 85°C，特别适合用于大音量、小体积的便携系统中。XA9706C 内部具有过热自动关断保护机制；反馈电阻内置，通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果，方便应用，是您 USB 低音炮、收音机外放、MP3 播放器、拉杆音响及扩音器完美的解决方案。

特性


- 效率高达 76%
- 对 FM 无干扰，高效率，音质优
- AB/D 类切换
- 5.7W 输出功率 (5.7% THD, 4Ω 负载)
- 宽工作电压范围：3V-5.5V

- 优异的上掉电 pop 声抑制
- 差分输入，共模抑制噪声
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
- 单位增益稳定
- 过热保护，过流，以及欠压保护
- 采用ESOP8 封装
- 供电 $VDD=3.7V$ 、升压 $PVDD=7.5V$
 $Po=4.5W$, $RL=4\Omega @ < 1\% THD$
- $Po=5.2W$, $RL=4\Omega @ < 10\% THD$
- 供电 $VDD=4.2V$ 、升压 $PVDD=7.5V$
 $Po=4.7W$, $RL=4\Omega @ < 1\% THD$
- $Po=5.7W$, $RL=4\Omega @ < 10\% THD$

应用

- 互联网智能音箱
- 车载、扩音器、插卡音、收音机等多媒体音
- TV、GPS、DAB、MP3、MP4、MP5、CD
- 数码相机、平板电脑、手掌游戏机
- 安防、工控、医疗设备等

典型应用图




单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器


订购信息

芯片型号	封装类型	包装类型	丝印	最小包装数量 (pcs)
XA9706C_EH	ESOP-8	编带	XA9706C XXXXXX	4000/盘

命名及规则解释




丝印说明



第一行: -----产品型号


第二行: -----生产批号

原理框图



单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

引脚分布图



芯片极限值

名称	描述	参数
VDD	供电电压	3V至+5.5V
TA	环境工作温度	-40°C至+85°C
TJ	结工作温度	-40°C至+150°C
Tstg	贮藏温度	-65°C至+150°C
	焊接温度	260°C

注：在极限值之外的任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。

管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	描述
1	CTRL	I	功放模式控制脚
2	NC	-	空脚
3	INN	I	功放输入负
4	INP	I	功放输入正
5	OUTP	O	功放输出正
6	OUTN	O	功放输出负
7	PVDD	Power	升压输出和功率电源
8	SW	I	升压整流管输入

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

推荐工作条件

参数	描述	最小值	最大值	单位
PVDD	工作电压	3	5.5	V
CTRL	高电平输入电压	2	5.5	V
	低电平输入电压	0	0.2	V
TA	工作环境温度	-40	85	°C

芯片性能指标特性 TA = 25°C PVDD=7.5V, RL=4Ω+33uH, Fin=1kHz, Rin=20K Cin=0.1uF

D 类增益=26dB, AB 类增益=23dB							
参数	符号	测试条件	最小值	标准值		最大值	单位
				AB 类	D 类		
输入电压范围	VDD		3			5.5	V
CLASSD 振荡器频率	Fosc				470		KHz
静态电流	I _Q	VDD= 3.7V, no load		22	6		mA
关断电流	I _{SD}	VDD= 3.7			3.7		μA
输出失调电压	VOS	VIN = 0V		15	15		mV
输出功率	Po	THD+N=10%	VDD=4.2V	1.5	5.7		W
			VDD=3.7V	1.1	5.2		
		THD+N=1%	VDD=4.2V	1.2	4.7		
			VDD=3.7V	0.9	4.5		
启动时间					146		ms
总谐波失真和噪声	THD+N	Po=1W, f=1kHz		0.5	0.1		%
效率	η	f=1kHz THD+N=10%			76		%
输出噪声	Vn	f = 20Hz 到 20kHz 输入交流接地		90	94		uV
信噪比	SNR	A 加权, Av=20dB, THD+N = 1%		88	88		dB


单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

典型特性曲线

Class D:

- THD+NVS.Output Power


PVDD=9V, RL=33uH+4Ω, TA=25°C



AB类:

- THD+NVS.Output Power


RL=33uH+4Ω, TA=25°C



单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

● Frequency Response

IN:C=104、R=20K,RL=33uH+4Ω, TA=25°C



单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

应用说明

● 输入电阻 (R_i) 的选择

XA9706C 内置两级放大器，第一级增益可通过外置电阻进行配置，而第二级增益是内部固定的。通过选择输入电阻 (R_i) 的参数值可以配置放大器的增益：

$$GAIN = 576 K / (R_i + 24K)$$

● 退耦电容 (C_s) 的选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压纹波抑制性能。XA9706C 是高性能的音频功率放大器，需要适当的电源退耦以确保它的高效率和低谐波失真。退耦电容采用低阻抗陶瓷电容，尽量靠近芯片电源供电引脚，因为电路中任何电阻，电容和电感都可能影响到功率转换的效率。一个 470uF 或更大的电解电容放置在功率电源的附近会得到更好的滤波效果。典型的电容为 470uF 的电解电容并上10uF+0.1uF 的陶瓷电容。

● 输入电容 (C_i) 的选择

XA9706C 输入系统中，输入端是个高通滤波器，输入电容是必须的。输入端作为高通滤波器时，滤波器截止频率的计算公式如下：

$$f_c = \frac{1}{2\pi (R_i + 24K) C_i}$$

输入电阻和输入电容的参数直接影响到滤波器的下限频率，从而影响放大器的性能。输入电容的计算公式如下：

$$C_i = \frac{1}{2\pi (R_i + 24K) f_c}$$

如果信号的输入频率在音频范围内，输入电容的精度可以是±10%或者更高，因为电容不匹配会影响到滤波器的性能。

除了系统的成本和尺寸外，噪声性能被输入耦合电容大小影响，一个大的输入耦合电容需要更多的电荷以达到静态直流电压（通常为电源中点电压即 1/2VDD），这些电荷来自于反馈的输出，往往在器件使能时产生噪声。因此，基于所需要的低频响应的基础上最小化输入电容，开启噪声能够被最小化。

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器


● CTRL 脚模式设置

通过 CTRL 脚可以设置关闭，D 类和 AB 类工作模式，具体控制方式如下表：


CTRL	模式
0V-0.2V	关闭
1V-1.9V (建议取 1.5V)	AB 类
2.1V-5.5V (建议取 3.3V)	D 类

● D 类输出滤波器

在不加输出滤波器的情况下使用 XA9706C 到扬声器的连线的长度一般在 5.80mm 以下。在手机等便携式通信设备应用中，都可以不用输出滤波器。在一些环境等条件不允许和一些特殊的情况下，要加入输出低通滤波器，比如 LC 滤波器。



输出加贴片铁氧体磁珠滤波器典型应用电路



输出加 LC 滤波器典型应用电路 (截止频率为 27KHz)

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

● 芯片功耗与散热设计

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$\text{◆ } P_{D\text{MAX}} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \pi^2 \times R_L)$$

注：必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于 $T_{J\text{MAX}}$ (150°C)，可以通过增加散热铜箔来增加散热性能。

在进行 PCB 设计的时候，要充分考虑 XA9706C 散热问题。要求在贴片层附上铜箔并且在 XA9706C 散热片处裸露铜箔，以便于 IC 的散热片良好地与 PCB 板铜箔接触，达到良好的散热效果。多面板，要求在顶层和底层附上铜箔而且在 XA9706C 散热片处裸露铜箔，另外在 IC 的衬底及周围打上过孔以达到良好的散热效果。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载阻抗、降低电源电压或降低环境温度来解决。


● XA9706C PCB 布线注意事项

音源的输入所对应的模拟地和芯片本身的模拟地必须单独走线，且走线远离干扰源，音频输入电阻 R_i 尽量靠近输入管脚，音源输入线避开与板上大的扰动线（如 PGND）并行走线，以避免底噪的产生。

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

芯片的封装

ESOP8 封装尺寸



SYMBOL	DIMENSIONS IN MILLIMETERS		SYMBOL	DIMENSIONS IN MILLIMETERS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
A	4.70	5.58	C	1.35	1.75
B	3.70	4.58	a	0.35	0.49
L	6.00	6.40	R	0.30	0.60
E	1.27BSC		P	0°	
K	0.02	0.58	b	0.40	1.25
A1	3.1	3.5	B1	2.2	2.6

当本手册内容改动及版本更新将不再另行通知，合肥市汤诚集成电路设计有限公司保留所有权利