



UL
E523734

UL
E523734



X9821HM-XXA-N0HF

$\frac{\text{XXXXXT}}{\textcircled{1}} - \frac{\text{PXX}}{\textcircled{2}} - \frac{\text{AXXXXXX}}{\textcircled{3}} - \frac{\text{LXXX}}{\textcircled{4}} - \frac{\text{XXXXXT}}{\textcircled{5}} - \frac{\text{X}}{\textcircled{2}}$

- ① 系列 (Series No)
- ② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
- ③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG32-AWG28)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
- ⑤ 系列 (Series No)
- ⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

A	颜色	B
1	红色	5
2	黑色	4
3	黄色	3
4	白色	2
5	绿色	1

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X9821HM-05A- N0HF	2PCS		
2	X9821TF-PSN	10PCS		
3	UL1571/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿色	各1PCS	300MM	
总量				

DSND		SCALE: N/A	DRAWING NO. X9821TF-PSN-A28RBYWG-L300-X9821TF-F		
DWN		VIEW: 	PART NO.:		
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
APPD		SIZE: A4			
PRECISION CO., LIMITED			WEIGHT	SHEET	REVISION
				1/1	A0

					ANGLAR	±5°
Δx					L ≤ 4	±0.2
Δx					4 < L ≤ 16	±0.3
Δx					16 < L ≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L > 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-da.cn						