

描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package.

特征 / Features


P_C 、 I_C 大, h_{FE} 特性极好, 与 9013 互补。

High P_C and I_C , excellent h_{FE} linearity, complementary pair with 9013.

用途 / Applications

用于收音机推挽功放。

Amplifier of portable radios in class B push-pull operation.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : Collector PIN 2 : Base PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking






h_{FE} Classifications Symbol	D	E	F	G	H	I
h_{FE} Range	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202	188~276

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-40	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-20	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-500	mA
Base Current - Continuous	I_B	-100	mA
Collector Power Dissipation	P_C	625	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C = -0.1mA$ $I_E = 0$	-40			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C = -1.0mA$ $I_B = 0$	-20			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E = -0.1mA$ $I_C = 0$	-5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = -25V$ $I_E = 0$			-0.1	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0V$ $I_C = 0$			-0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1.0V$ $I_C = -50mA$	64		276	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1.0V$ $I_C = -500mA$	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500mA$ $I_B = -50mA$		-0.18	-0.6	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -500mA$ $I_B = -50mA$		-0.95	-1.2	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE} = -1.0V$ $I_C = -10mA$		-0.67	-0.7	V

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


外形尺寸图 / Package Dimensions


TO-92

Unit: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	4.4	4.8
B	4.3	4.7
b	13	15
a	0.40	0.60
E	1.22	1.32
E1	1.22	1.32
C	3.4	3.8
c	0.30	0.50

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

9012： 为产品型号

D： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code.

9012: Product Type.

D: h_{FE} Classifications Symbol.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices