






Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
5	grau
Schirmauflage Überwurfschraube	

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10364	SAL - 12S - RS5.1 - 2 / G2	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,25mm², Li9YC11Y Kabel: 781-G22500
43-10365	SAL - 12S - RS5.1 - 3 / G2	3m	
43-10366	SAL - 12S - RS5.1 - 5 / G2	5m	
43-10367	SAL - 12S - RS5.1 - 10 / G2	10m	
43-xxxxx	SAL - 12S - RS5.1 - ... / G2	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 07.12.10 VF Ä3767 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	 dim. in mm		Benennung: Stecker M12x1 axial, 360°-Schirmung		
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	14.03.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 43K1A220	
		gepr.	14.03.07	Fromm		
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle	