




技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;

BOM表

3	中芯针	2E01-0043G	ø1.45*12.10*ø0.70 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0114	ø4.20*7.90*ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0036G	SQ6.50*14.10*ø4.10 C3604 镀1U"金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量

公 差	x.		±0.30	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司					
	x.x		±0.20	手机: 15015262131 手机: 13714786106					
	x.xx		±0.10	品名规格:					
	ANGULAR		±5°	SMA Female S/T FOR P.C.B					
视 图				设 计	W H	料 号	HJ-9AJL1-016		
				审 核		日 期	2018-08-18		
单 位	mm	比 例	1:1	核 准		版 本	A/0	页 码	1/1