



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

版本

页码

发行日期

A.0

第1页 共4页

2021.9.2

文件名称

产品规格书

### 一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。  
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

### 二、Mechanical Specification:

**Voltage Rating** 12VAC (rms) / DC

**Current Rating** 1A

**Contact Resistance** 50Milliohms Max.

**Full Force** 75gf±20% / pin

**Operational Durability** 10000Times

**Withstanding Higt Temperature** 280°C

**Operational Temperature** - 20°C~+70°C

### 三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	针头	黄铜	镀金 5u'
2	针管	黄铜	镀金 5u'
3	弹簧	不锈钢	不电镀

 <b>深圳市鑫扬泽电子有限公司</b> SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A.2
		页码	第2页 共4页
文件名称	产品规格书	发行日期	2021.9.2

### 1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于 YZR0088-20050-02

### 2. 产品描述:

2.1 材料: 针头: 黄铜 C3604。

针管: 黄铜 C3604。

弹簧: SUS304。

### 3. 机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18, 目视条件下。	表面光亮, 没有裂纹, 没有剥金和变形等不良现象。
2	寿命	根据EIA-364-09, 在 $500 \pm 50$ 次每小时的频率下。	最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳, 断裂等现象。
3	弹力	根据EIA-364-04, 仪器为弹力测试机。	$75g \pm 20\%$ (在工作高度时)。

### 4. 电气特性

序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23, 电压20mV, 电流10mA条件下测量接触电阻。	最大 $50m\Omega$ 。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70, 通12V, 1A电流 (静态)。	无破坏, 烧坏等不良现象。

### 5. 环境测试


序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31, 在90%~95%的湿度和 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 的温度下保持96小时	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32, 从 $-40^\circ\text{C}$ 到 $+105^\circ\text{C}$ 进行5个轮回。	无破坏, 疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52, 浸入 $265 \pm 5^\circ\text{C}$ , Sn-Ag-Cu焊锡, 持续4.0 ~ 5.0秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26, 测试条件: 5%盐水保持48小时。	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。

### 6. 回流焊测试

测试说明	回焊炉曲图	结果
按右图之曲线设定温度, 当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中, 达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后, 本体粘锡良好, 无变形, 起泡现象, 满足机械、电器性能。

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
1		首次发行	2014.05.23

客户图



Note:

- Material(材料):  
 Barrel: Brass C3604 (针管: 黄铜 C3604)  
 Plunger: Brass C3604 (针头: 黄铜 C3604)  
 Spring: SUS304 (弹簧: SUS304)
- Plating(电镀):  
 Barrel: 5u' Au over 50~80u' Ni(针管: 镀金5u', 镍底50~80u'.)  
 Plunger: 5u' Au over 50~80u' Ni(针头: 镀金5u', 镍底50~80u'.)  
 Spring: no flash (弹簧: 不电镀)
- Electrical(电气特性):  
 Rated Current & Voltage: DC 12V;1A (额定电压&电流: 直流12V,1A)  
 Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.  
 接触电阻: 最大50毫欧(在工作高度状态下)
- Mechanical(机械性能):  
 Force: 75g±20% at working height. (75g±20% 在工作高度)。  
 Durability: 10.000 cycles(min) (寿命: 10000次)
- WorkTemperture(工作环境):  
 Withstanding Higt Temperature: 280°C  
 Operational Temperature: - 20°C ~ + 70°C

深圳市鑫扬泽电子有限公司 HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353	SCALE:	N/A	UNIT	mm	THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW : LENGTH ANGLE X.XX ±0.05mm X.XX ±0.50° X.X ±0.10mm X.X ±1.00° X. ±0.20mm X. ±2.00°	DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZR0088-20050-02
	SHEET:	1 of 1	PROJECTION			CHECKED BY:		TITLE:	Pogo pin
	DATE:	2019.12.17	VER.	A.0		APPROVED BY:			

 <b>深圳市鑫扬泽电子有限公司</b> SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A. 4
		页码	第4页 共4页
文件名称	散装类产品包装规范	发行日期	2021. 9. 12

**1、目的：**

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

**2、范围：**

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

**3、包装要求：**

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

**4、包装材料明细：**

序号	名称	规格	用量	可装单针数
1	外包装箱（小）	12.5cm*12.5cm*6cm	1	10000PCS
	外包装箱（大）	25.5cmx20.3cmx16.4cm	1	100000PCS
2	防静电袋	9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16		若干
3	气泡袋	22mmx17mm		若干
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/袋
6	其他填充物	/		若干

**5、包装步骤及注意事项：**

1，打印好标签，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。



2，将外包装箱折好(注意箱子的向)，用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。



3，填充完成后，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。

