




技术要求:

- 1 方向要求: 单端铆接端子, 无方向要求。
- 2 电气特性: 特性阻抗: 50Ω; 适用频率范围: DC-6GHz;
- 3 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。
测试条件: 断短路判定值: 2kΩ; 直流导通电阻: 最大2.00Ω; 绝缘电阻: DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。
- 4 拔出力测试: 最小1.30kgf。
测试方法: 沿电缆中心轴, 以25±3毫米/分钟的速度, 垂直将1.30kg砝码提离桌面即为合格, 反之不合格。
- 5 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 6 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 7 包装规范: 50PCS/扎, 4扎/包, 即200PCS/包。
- 8 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICED AND BANNED SUBSTANCE

H133