


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im gesteckten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-11100	SAL - 8B - RKS5.1 - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,25mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K12500
42-11101	SAL - 8B - RKS5.1 - 3 / K1	3m	
42-11102	SAL - 8B - RKS5.1 - 5 / K1	5m	
42-11103	SAL - 8B - RKS5.1 - 10 / K1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8B - RKS5.1 - ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 23.08.11 bcb Ä3941 Daten geändert	 dim. in mm		Benennung: Kupplung ø8 axial, schnappbar, B-codiert	
		Datum	Name		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	05.08.10	Fromm	Zeichnungsnr.: 42K1A241
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten	gepr.	05.08.10	Mankopf	
					Artikelnr.: siehe Tabelle