












产品



Detail A



技术要求:

1. 圆孔十个孔距距离累计允许公差为±0.2mm
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm
3. 材料厚度以在载带边缘测量为准
4. 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之
5. 材料: 黑色PS T=0.5mm
6. 所有卷轮为灰蓝挖空旋转塑胶卷轮
7. 整模成型长度: 8.64M,
8. 非指明公差范围为: ±0.1mm; 超过250mm不计算累计误差
9. 型腔外形凡未标明处倒角R为0.2-0.3; 拔模斜度未标注的为3° 以下

包装信息:

- 1、每卷盘装产品 500 只, 卷盘外侧贴相关标签;
- 2、每 6 卷盘放在一个塑料袋中;
- 3、每外箱装6盘, 产品总数: 3000 只;
- 4、外箱上下用胶纸封成“工”字;
- 5、净重: KG, 毛重: KG。

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		MYOUNG 美阳 www.meiyangdz.com			
DECIMALS: X : ±*** X.X : ±*** X.XX : ±*** X.XXX : ±***	ANGLES: X : ±*** X.X : ±***	DSND	YangFeng	DATE	2022-06-28
		CHKD	ZhouRuicai	DATE	2022-06-28
		APVD	XueShun Yong	DATE	2022-06-28
WEIGHT:		SCALE:	SIZE: A4	VIEW:	⊙ ⊞
SHEET 1 OF 1		UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY	TITLE: 电池扣CR2450-H02 DIP 卷装 PART NO.: MY-2450-04-R DRAW NO.:MY-BD-0057