


客户编码		发行日期	2023/3/16	
客户物料编码		客户规格型号	6*8-3.3UH-0.4线	
祥如物料编码	XR6*8-3R3M-L	祥如规格型号	XR6*8-3R3M-L	
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/16	
外观尺寸mm			A	8.0 MAX
			B	11.0 MAX
			C	0.6±0.1
			D	15.0±2.0
			标识	
			原理图	
			S	●
			F	●
				STRAT


 正视图
 FRONT VIEW

 顶视图
 TOP VIEW

 底视图
 BOTTOM VIEW

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.40mm	12.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	3.3uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	4.81
直流电阻DCR	30mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	24.6
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 3.5A 1KHz/0.25V	TH-1772B	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
套管	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰