



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM

PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 额定电流、电压<br>Rate voltage. current | 50mA DC12V   |
| 接触电阻<br>Contact resistance       | ≤100mΩ       |
| 按力<br>Operating force            | ±50gf        |
| 行程<br>Travel                     | 0.20±0.10mm  |
| 绝缘电阻<br>Insulated resistance     | ≥100MΩ       |
| 介电强度<br>Dielectric strength      | ≥250VAC/1min |

|            |                   |                |           |                         |
|------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| F          | 按钮                | 黄铜             | 1         | 酸洗                      |
| E          | 盖板                | 不锈钢            | 1         | 清洗                      |
| D          | 防尘膜               | 聚酰亚胺           | 1         | 橙黄色                     |
| C          | 弹片                | 不锈钢            | 1         | 镀银                      |
| B          | 本体                | PPA            | 1         | 黑色                      |
| A          | 卡件                | 黄铜             | 1         | 镀银                      |
| 项目<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 材质<br>MATERIAL | 数量<br>QTY | 表面处理/颜色<br>FINISH/COLOR |

|                |                 |                   |                |            |                    |     |                                    |       |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|-----|------------------------------------|-------|
|                |                 |                   |                |            | 第一视角<br>FIRST VIEW |     | 名称/NAME:<br><b>4*4铜头开关</b>         |       |
|                |                 |                   |                |            |                    |     | 型号/MODEL:<br><b>BX-TS-26-444TT</b> |       |
| 标记<br>SING     | 处数<br>FREQUENCY | 更改文件号<br>REVISION | 签名<br>APPROVED | 日期<br>DATE | 比例<br>SCALE        | 1:1 | 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE          |       |
| 设计<br>DESIGN   |                 |                   |                | 2021.06.01 | 单位<br>UNIT         | mm  | ≥0~2<                              | ±0.10 |
| 审核<br>CHECKED  |                 |                   |                | 2021.06.01 | 重量<br>WEIGHT       |     | ≥2~5<                              | ±0.25 |
| 批准<br>APPROVED |                 |                   |                | 2021.06.01 |                    |     | ≥5                                 | ±0.30 |
|                |                 |                   |                |            |                    |     | 角度<br>ANGLE                        | ±0.5° |

