

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol 30 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad:	3/2
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	>=100




Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper axial:	TPU, UL 94, grau
Griffkörper gewinkelt:	TPU, UL 94, transluzent

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:



D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10840	SAL - 12 - RKW4 - RS4 - 3L - 0,3 / K1	0,3m	TPU, UL 20549, schwarz, 4x0,34mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K13400
43-10841	SAL - 12 - RKW4 - RS4 - 3L - 0,6 / K1	0,6m	
43-10842	SAL - 12 - RKW4 - RS4 - 3L - 1,5 / K1	1,5m	
43-10843	SAL - 12 - RKW4 - RS4 - 3L - 3 / K1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW4 - RS4 - 3L - ... / K1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 01.02.11 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzugefügt, Datenblatt angepasst	 dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung M12x1, Kupplung gewinkelt mit LED - Stecker axial
Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez. 14.03.07 gepr. 14.03.07	Datum Name Mankopf	Zeichnungsnr.: 43K1A463
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle	