


客户编码		发行日期	2023/3/23	
客户物料编码		客户规格型号	9*12-220UH-0.35线	
祥如物料编码	XR9*12-221K-L	祥如规格型号	XR9*12-221K-L	
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-22	
外观尺寸 mm			A	10.5 MAX
			B	15.0 MAX
			C	0.65±0.1
			D	15.0±2.0
			标识	
			原理图	
			S	
			F	
				STRAT


 底视图  
 BOTTOM VIEW

**绕线结构表**

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.35mm	78.5TS	圈数参考	平整密绕	

**注意事项**

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	220uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	228.00
直流电阻DCR	0.36Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.28
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 500mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W9*12 4-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

**作业流程**

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰