

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-20°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220


Kontaktbelegung:

1	Schirm
2	rot (+)
3	schwarz (-)
4	weiß (CAN H)
5	blau (CAN L)



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12516	SAL - DN - 12 - RKW5.3 - 2 / GC	2m	PVC, UL, grau, 2xAWG22 + 2xAWG24 Kable: 781-GC001H
43-12517	SAL - DN - 12 - RKW5.3 - 3 / GC	3m	
43-12518	SAL - DN - 12 - RKW5.3 - 5 / GC	5m	
43-12519	SAL - DN - 12 - RKW5.3 - 10 / GC	10m	
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - RKW5.3 - ... / GC	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 14.03.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzugefügt, Datenblatt angepasst	 dim. in mm <table border="1"> <tr> <td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr> <tr> <td>gez.</td><td>04.11.08</td><td>Mankopf</td></tr> <tr> <td>gepr.</td><td>04.11.08</td><td>Fromm</td></tr> </table>		Datum	Name	gez.	04.11.08	Mankopf	gepr.	04.11.08	Fromm	Benennung: Kupplung M12x1 gewinkelt, DeviceNet
	Datum	Name										
gez.	04.11.08	Mankopf										
gepr.	04.11.08	Fromm										
Zeichnungsnr.: 43K1A804												
Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle									