




标记 MARK.	更改内容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE

技术要求Specification:
1、材质Material: PA66 UL94V-0;
2、额定电流 Current rating:2.0A AC,DC
3、额定电压 Voltage rating: 100V AC,DC
4、温度范围 Temperature range:-25℃to+85℃
5、接触电阻 Contact resistance:≤20mΩ
6、绝缘电阻 Insulation resistance:≥1000MΩ
7、耐 压 Withstand voltage:800V AC/minute
8、塑件表面平整光洁, 无明显的毛刺、气泡、变形、浇口拉伤、缺料等不良现象。

Plastic surface smooth and clean, no obvious burrs, bubbles, distortion, gate strain, lack of material and other undesirable phenomena.

线数	型 号	尺 寸		
		A	B	C
2	SH20001-2Y	2.00	5.70	4.50
3	SH20001-3Y	4.00	7.70	6.50
4	SH20001-4Y	6.00	9.70	8.50
5	SH20001-5Y	8.00	11.70	10.50
6	SH20001-6Y	10.00	13.70	12.50
7	SH20001-7Y	12.00	15.70	14.50
8	SH20001-8Y	14.00	17.70	16.50
9	SH20001-9Y	16.00	19.70	18.50
10	SH20001-10Y	18.00	21.70	20.50
11	SH20001-11Y	20.00	23.70	22.50
12	SH20001-12Y	22.00	25.70	24.50
13	SH20001-13Y	24.00	27.70	26.50
14	SH20001-14Y	26.00	29.70	28.50
15	SH20001-15Y	28.00	31.70	30.50
16	SH20001-16Y	30.00	33.70	32.50

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		*: Inspection Item		Bossie (博锡)			
.X±0.30	X. ° ±1°	NO.	:Cp/Cpk and SPC Control Item	材 料	PA66	名 称	PH2.0胶壳-10Pin
.XX±0.2	.X° ±	材 料		料 厚		编 号	BX-PH2.0-10PJK
.XXX±0.10	.XX° ±	料 宽		角 法		单 位	m m
制 图		日 期		角 法		版 本	A1
审 核		角 法		角 法		角 法	角 法
CHECKED		角 法		角 法		角 法	角 法
批 准		角 法		角 法		角 法	角 法
APPROVE		角 法		角 法		角 法	角 法