


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-11104	SAL - 8B - RK5.1 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 5x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A1250G
42-11105	SAL - 8B - RK5.1 - 3 / A1	3m	
42-11106	SAL - 8B - RK5.1 - 5 / A1	5m	
42-11107	SAL - 8B - RK5.1 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8B - RK5.1 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 23.08.11 BCB Ä3941 Daten geändert			dim. in mm	Benennung: Kupplung M8x1 axial, B-codiert
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name	
		gez.	04.08.10	Fromm	Zeichnungsnr.: 42K1A242
		gepr.	04.08.10	Mankopf	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle