


一、产品型号：LCB60-M

组件型号	组件名称	图片
97002-M	LCB60-M, 橙色塑壳	
99029-M	LC60-M 铜组件	

二、产品应用说明

LCB60 作为双 Pin LC60 连接器系列中甩线款连接器，主要运用于对整机产品空间要求高的锂电产品电池和控制器、电机和控制器之间的连接。

三、产品堆叠图



四、技术参数

电气特性	
额定电流	80A MAX (6AWG 0.08mm/16.0mm Δ \leq 40K) 65A MAX (8AWG 0.08mm/10.0mm Δ \leq 40K)
耐电压	600V DC
绝缘电阻	\geq 2000M Ω
接触电阻	\leq 0.6m Ω
机械特性	
使用寿命	50 次
成品插入力	\leq 9.0kgf
成品拉脱力（带卡扣）	\geq 14kg
盐雾	48h
连接方式	六方铆接
铆筒长度	12mm
耐环境性	
工作温度	-40°C to 120°C
阻燃等级	UL94 V-0 (壁厚 0.8mm)
灼热丝等级	GWFI 850° C (壁厚 0.8mm)
环保要求	RoHS2.0
材 质	
外壳体	PBT GF30, 颜色: 橙
主铜件	紫铜, 电镀: 镀银

五、运输和贮存

- 产品应贮存在清洁、干燥的环境下，库房周边不存在酸、碱或其他腐蚀性气体。
- 产品存储温度为-10°C ~ 40°C，相对湿度 \leq 80%。
- 产品镀银件应避免、封口密封贮存，严禁长时间空气暴露或与硫化物接触，杜绝裸手触摸。
- 产品可适用于常规交通工具运输，运输中应避免碰撞、剧烈振动、雨雪淋袭、水浸等。



在使用时，请勿超出额定的电流和电压



请确认使用环境



请小心使用



请勿在向连接器施加外力的状态下使用

编制：

审核：

品质：

批准：