

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创

客户料号: _____

增益料号: CM1321611J470KT

规格描述: CM1321611J470KT

日 期: 2023/10/16

版 本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万



客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

贴片电感

日 期:

2023/10/16


版 本:

A

图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2023/10/16	夏琳	李万	李万
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	贴片电感	
				日 期：	2023/10/16	
				版 本：	A	

1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:




- a.镀层 Ni/Sn plating
- b.银层 Ag layer
- c.内电极 Inner electrode
- d.瓷体 Body
- e.端电极 Terminal electrode
- f.瓷体 ferrite or ceramic

序号 No.	部位 Component		材料 Material
1	瓷体Body		铁氧体电感：镍铜锌体系Ni-Cu-Zn
2	内电极Inner electrode		纯银Ag
3	端电极 Terminal electrode	银层 Ag layer	银Ag
		Ni/Sn镀层Ni/Sn plating	镍层-锡层Ni-Sn

单位Unit: mm(inch)

型号 Size	L	W	T	a
321609	3.2±0.20 (0.126±0.008)	1.6±0.20 (0.063±0.008)	0.9±0.20 (0.035±0.008)	0.5±0.3 (0.020±0.012)
321611	3.2±0.20 (0.126±0.008)	1.6±0.20 (0.063±0.008)	1.1±0.20 (0.043±0.008)	0.5±0.3 (0.020±0.012)

2 产品品名构成 Product Spec. Model



3 电性能参数表 Electrical Characteristics List

型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差范围 Tolerance (%)	标称感量 Inductance (μH)	Q 值 (min)	直流电阻 RDC (Ω) max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage (mV)	自谐振频率 SRF (MHz) min	额定电流 Rated current (mA)max
CMI321609V47NKT		±10	0.047	30	0.15	50	50	320	300
CMI321609V56NKT		±10	0.056	30	0.20	50	50	320	300
CMI321609V68NKT		±10	0.068	30	0.25	50	50	280	300
CMI321609V82NKT		±10	0.082	30	0.25	50	50	280	300
CMI321609VR10KT		±10	0.10	25	0.25	25	50	235	250
CMI321609VR12KT		±10	0.12	25	0.25	25	50	220	250
CMI321609VR15KT		±10	0.15	25	0.25	25	50	200	250
CMI321609VR18KT		±10	0.18	25	0.30	25	50	185	250
CMI321609VR22KT		±10	0.22	25	0.30	25	50	170	250
CMI321609VR27KT		±10	0.27	25	0.30	25	50	150	250
CMI321609VR33KT		±10	0.33	25	0.30	25	50	145	250
CMI321609VR39KT		±10	0.39	30	0.50	25	50	135	200
CMI321609VR47KT		±10	0.47	30	0.50	25	50	125	200
CMI321609VR56KT		±10	0.56	30	0.50	25	50	115	150
CMI321609VR68KT		±10	0.68	30	0.50	25	50	105	150
CMI321609VR82KT		±10	0.82	30	0.60	25	50	100	150
CMI321609U1R0KT		±10	1.0	35	0.30	10	50	75	100
CMI321609U1R2KT		±10	1.2	35	0.40	10	50	65	100
CMI321609U1R5KT		±10	1.5	35	0.40	10	50	60	50
CMI321609U1R8KT		±10	1.8	35	0.40	10	50	55	50
CMI321609U2R2KT		±10	2.2	35	0.50	10	50	50	50
CMI321609U2R7KT		±10	2.7	35	0.50	10	50	45	50
CMI321609U3R3KT		±10	3.3	35	0.50	10	50	41	50
CMI321609U3R9KT		±10	3.9	35	0.60	10	50	38	50
CMI321609U4R7KT		±10	4.7	35	0.65	10	50	35	25
CMI321609U5R6KT		±10	5.6	35	0.80	4	50	32	25
CMI321609X6R8KT		±10	6.8	35	0.80	4	50	29	25
CMI321609X8R2KT		±10	8.2	35	0.80	4	50	26	25
CMI321609X100KT		±10	10	35	0.80	2	50	24	25
CMI321609X120KT		±10	12	35	0.90	2	50	22	15
CMI321609J150KT		±10	15	30	1.00	1	50	19	5
CMI321609J180KT		±10	18	30	1.00	1	50	18	5

[illegible]