



CE Report



UKCA

IEC62368-1  
www.sgs.com

UL

RoHS

3年质保

EN62368-1

GB4943.1

BS EN 62368-1

UL62368-1

## 产品特点

- 宽输入电压范围: 85 - 305VAC/120 - 430VDC
- 交直流两用 (同一端子输入电压)
- 半灌胶工艺, 无风扇设计
- 工作温度范围: -40°C to +70°C
- 高效率、主动式 PFC
- 150%峰值功率持续 1 秒输出
- 4000VAC 高隔离电压
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 满足海拔 5000m 使用

**LMF200-23BxxUH 系列**—是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源，适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有 305VAC 全工况、交直流两用、高性价比、高 PF 值、高效率、高可靠性、150% 峰值功率、5000m 高海拔等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足国际 UL/EN/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943 的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

## 选型表

认证	产品型号*	输出功率(W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	最大容性负载(uF)
CCC/EN/BIS /UL	LMF200-23B05UH	200	5V/40A	4.5-5.5	91	10000
	LMF200-23B12UH	200.4	12V/16.7A	11.4-12.6	93	8000
	LMF200-23B24UH	201.6	24V/8.4A	22.8-25.2	94	5000
EN (认证中)	LMF200-23B28UH	200.2	28V/7.15A	26.6-29.4	94	4000
CCC/EN/BIS /UL	LMF200-23B36UH	201.6	36V/5.6A	34.2-37.8	94	3000
	LMF200-23B48UH	201.6	48V/4.2A	45.6-50.4	94	2000

注: \*所有型号均有衍生型号, 端子带防护盖系列: LMF200-23BxxUH-C; 12V、24V 输出型号有衍生型号, 产品端子防盐雾系列: LMF200-23BxxUH-YW。

## 输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电压范围	交流输入		85	--	305	VAC	
	直流输入		120	--	430	VDC	
输入电压频率			47	--	63	Hz	
输入电流	115VAC	冷启动	--	2.1	2.5	A	
	230VAC		--	1.0	1.2		
冲击电流	115VAC		--	40	--		
	230VAC		--	80	--		
功率因素	115VAC	满载	--	0.98	--	--	
	230VAC		--	0.95	--		
漏电流	240VAC			<0.5mA			
热插拔				不支持			

## 输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	--	±2.0	--	%
		12V/24V/28V/36V/48V	--	±1.0	--	
线性调节率	额定负载	5V	--	±0.5	--	
		12V/24V/28V/36V/48V	--	±0.3	--	
负载调节率	0%-100%负载	5V	--	±1.0	--	

		12V/24V/28V/36V/48V	--	±0.5	--					
纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值, 25°C	5V	--	--	200	mV				
		12V/24V/28V/36V	--	--	240					
		48V	--	--	300					
			--	±0.03	--	%/°C				
温度漂移系数			0	--	--	%				
最小负载			10	--	--	ms				
掉电保持时间	115VAC/230VAC									
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间 小于 10s	5V	打嗝模式, 恒流(200%Io - 300%Io)工作 200ms, 关断 10s, 可长期短路保护, 自恢复							
		12V/24V/28V/36V/48V	打嗝模式, 恒流(200%Io - 300%Io)工作 1s, 关断 10s, 可长 期短路保护, 自恢复							
过流保护	230VAC, 额定负载	常温、高温	105% - 200%Io, 延时保护, 延时时间 1s, 异常解除后自恢复							
		低温	≥105%Io, 延时保护, 延时时间 1s, 异常解除后自恢复							
过压保护	5V	<6.3V (输出电压打嗝, 自恢复)								
	12V	<16V (输出电压打嗝, 自恢复)								
	24V	<35V (输出电压打嗝, 自恢复)								
	28V	<35V (输出电压打嗝, 自恢复)								
	36V	<47V (输出电压打嗝, 自恢复)								
	48V	<60V (输出电压打嗝, 自恢复)								
过温保护		输出电压关断, 过温异常解除后自恢复								

注: \*纹波和噪声的测试方法采用峰测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。

## 通用特性

项目	工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - ⊕	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA		2000	--	--	VAC
	输入 - 输出			4000	--	--	
	输出 - ⊕			1250	--	--	
绝缘电阻	输入 - ⊕	环境温度: 25 ± 5°C 相对湿度: 小于 95%, 无冷凝 测试电压: 500VDC		100	--	--	MΩ
	输入 - 输出			100	--	--	
	输出 - ⊕			100	--	--	
工作温度				-40	--	+70	°C
存储温度				-40	--	+85	
存储湿度	无冷凝			10	--	95	%RH
工作湿度				20	--	90	
输出功率降额	带铝板*		-40°C to -30°C	4.0	--	--	%/°C
			+50°C to +70°C	2.0	--	--	
			-40°C to -30°C	4.0	--	--	
	230VAC, 其他 230VAC, 5V & 100VAC, 其他; 80%Io		+50°C to +70°C	3.0	--	--	
			-40°C to -30°C	2.0	--	--	
			+50°C to +70°C	2.0	--	--	
	100VAC, 5V, 60%Io		+50°C to +70°C	1.0	--	--	%/VAC
	输入电压降额		85VAC - 100VAC	2.0	--	--	
安全标准	通过 GB4943.1, UL62368-1, IEC62368-1 (Part1) & EN62368-1, BS EN62368-1(报告); 符合 EN61558-1, EN60335-1						
安全等级	CLASS I						
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C						≥300,000 h




注: \*为了优化散热性能, 带铝板辅助散热时, 需注意: 1. 铝板尺寸为 450mm x 450mm x 3mm; 2. 铝板表面须涂导热硅脂; 3. 产品须紧紧安装在铝板中心位置。

**物理特性**

外壳材料	金属 (Al6063, SGCC)
封装尺寸	194.00mm x 55.00mm x 26.00mm
重量	430g (Typ.)
冷却方式	自然空冷



**EMC 特性**

电磁干扰	传导骚扰(输入端口)	CISPR32 EN55032 150K - 30MHz	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32 EN55032 30MHz - 2GHz	CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A, CLASS C and CLASS D
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 6\text{KV}$ /Air $\pm 8\text{KV}$	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 4\text{KV}$	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{KV}$ /line to PE $\pm 4\text{KV}$	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 0.15 - 80MHz, 10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B
	对讲机干扰测试	MS-SOP-DQC-007	perf. Criteria B

**产品特性曲线**

注：1. 对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；


2. 本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



## 外观尺寸、建议印刷版图

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-YW 系列

第三角投影




## 端子接线线径推荐

产品输出型号	输入端子	输出端子（单根）	输出端子（双根）	输出端子（双根）接线示意图
5V	22-14AWG	不推荐	14-12AWG	-Vo 双根接线
12V		14-12AWG	18-12AWG	+Vo 双根接线
24/36/48V		18-12AWG	20-12AWG	
螺钉/扭力	M3.0, Max 0.5N · m	M3.5, Max 0.8N · m		

LMF200-23BxxUH-C 系列

第三角投影




## 端子接线线径推荐

产品输出型号	输入端子	输出端子（单根）	输出端子（双根）	输出端子（双根）接线示意图
5V	22-14AWG	不推荐	14-12AWG	-Vo 双根接线
12V		14-12AWG	18-12AWG	+Vo 双根接线
24/36/48V		18-12AWG	20-12AWG	
螺钉/扭力	M3.0, Max 0.5N · m	M3.5, Max 0.8N · m		


**安装示意图**

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-YW 系列



注：1. 为了满足“降额曲线”，产品必须安装在铝板上进行测试，铝板建议尺寸如图所示，同时为了保证导热性能，需在产品底部涂抹导热硅脂。  
2. 推荐用M3 x 5组合螺丝安装，确保将产品牢固安装在铝板中心处

LMF200-23BxxUH-C 系列



注：1. 为了满足“降额曲线”，产品必须安装在铝板上进行测试，铝板建议尺寸如图所示，同时为了保证导热性能，需在产品底部涂抹导热硅脂。  
2. 推荐用M3 x 5组合螺丝安装，确保将产品牢固安装在铝板中心处

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 [www.mornsun-power.com](http://www.mornsun-power.com)，包装包编号：58220277；
  2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
  3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额  $5^\circ\text{C}/1000$  米；
  4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
  5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
  6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
  7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
  8. 产品终端使用时，外壳需与系统大地（）相连；
  9. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；
  10. 若产品涉及多品牌物料，存在颜色不同等差异请参考各厂商标准；
  11. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
  12. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。

## 广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: [sales@mornsun.cn](mailto:sales@mornsun.cn)