


| Part No         | Pin  | A    | B    | C    |
|-----------------|------|------|------|------|
| PHB2.0-02-4PWZ  | 2*2  | 2.0  | 6.0  | 3.2  |
| PHB2.0-02-6PWZ  | 2*3  | 4.0  | 8.0  | 3.2  |
| PHB2.0-02-8PWZ  | 2*4  | 6.0  | 10.0 | 3.0  |
| PHB2.0-02-10PWZ | 2*5  | 8.0  | 12.0 | 5.0  |
| PHB2.0-02-12PWZ | 2*6  | 10.0 | 14.0 | 7.0  |
| PHB2.0-02-14PWZ | 2*7  | 12.0 | 16.0 | 9.0  |
| PHB2.0-02-16PWZ | 2*8  | 14.0 | 18.0 | 11.0 |
| PHB2.0-02-18PWZ | 2*9  | 16.0 | 20.0 | 13.0 |
| PHB2.0-02-20PWZ | 2*10 | 18.0 | 22.0 | 15.0 |
| PHB2.0-02-22PWZ | 2*11 | 20.0 | 24.0 | 17.0 |
| PHB2.0-02-24PWZ | 2*12 | 22.0 | 26.0 | 19.0 |
| PHB2.0-02-26PWZ | 2*13 | 24.0 | 28.0 | 21.0 |
| PHB2.0-02-28PWZ | 2*14 | 26.0 | 30.0 | 23.0 |
| PHB2.0-02-30PWZ | 2*15 | 28.0 | 32.0 | 25.0 |
| PHB2.0-02-32PWZ | 2*16 | 30.0 | 34.0 | 27.0 |
| PHB2.0-02-34PWZ | 2*17 | 32.0 | 36.0 | 29.0 |
| PHB2.0-02-36PWZ | 2*18 | 34.0 | 38.0 | 31.0 |
| PHB2.0-02-38PWZ | 2*19 | 36.0 | 40.0 | 33.0 |
| PHB2.0-02-40PWZ | 2*20 | 38.0 | 42.0 | 35.0 |
| PHB2.0-02-42PWZ | 2*21 | 40.0 | 44.0 | 37.0 |
| PHB2.0-02-44PWZ | 2*22 | 42.0 | 46.0 | 39.0 |




2~3P 结构样式

4P 结构样式

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
4. 额定电流: 3.0A AC, DC。
5. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
6. 耐压值: 800V AC/minute。
7. 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。



SUGGESTED PCB LAYOUT  
(COMPONENT SIDE)

|                                       |                |  |                                |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| MANUFACTURE DWG                       |                | 东莞市讯普电子科技有限公司<br>DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd |                                |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |                |  | TITLE:<br>2.00 Pitch A型及排插插WTB |
|                                       |                |  | PAR<br>PHB2.0-02-NPWZ          |
|                                       |                |  | DWN                            |
|                                       |                |  | CHKD                           |
| DECIMALS:<br>.X±0.20                  | ANGLES:<br>±2° | APVD   |                                |
| .XX±0.10                              |                | SCALE:1:1  | UNIT:MM                        |
| .XXX±0.05                             |                | SIZE:A4  | SHEET:1F1                      |
| CUSTOMER COPY                         |                |  | REV:A                          |