







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 10A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated





Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-XL-2x1A-X-05	---	8.15
2	HC-XL-2x2A-X-05	5.00	13.15
3	HC-XL-2x3A-X-05	10.00	18.15
4	HC-XL-2x4A-X-05	15.00	23.15
5	HC-XL-2x5A-X-05	20.00	28.15
6	HC-XL-2x6A-X-05	25.00	33.15
7	HC-XL-2x7A-X-05	30.00	38.15
8	HC-XL-2x8A-X-05	35.00	43.15
9	HC-XL-2x9A-X-05	40.00	48.15
10	HC-XL-2x10A-X-05	45.00	53.15

Ordering Information

HC-XL - N * - * - 05

Pin Type Colour
Y-通脚 默认-本色
X-通脚 红色
Z-通脚 蓝色
F-通脚 黄色
T-通脚 绿色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XL (5.00) 双排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XL-2xNA-X-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 10A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-XL-2x1Y-X-05	---	11.20
2	HC-XL-2x2Y-X-05	5.00	11.20
3	HC-XL-2x3Y-X-05	10.00	16.20
4	HC-XL-2x4Y-X-05	15.00	21.20
5	HC-XL-2x5Y-X-05	20.00	26.20
6	HC-XL-2x6Y-X-05	25.00	31.20
7	HC-XL-2x7Y-X-05	30.00	36.20
8	HC-XL-2x8Y-X-05	35.00	41.20
9	HC-XL-2x9Y-X-05	40.00	46.20
10	HC-XL-2x10Y-X-05	45.00	51.20

Ordering Information


HC-XL - N * - * - 05

Pin Type Colour
Y-品綠 Y-品綠 默认-本色
X-品紅 X-品紅 红色
Z-品藍 Z-品藍 蓝色
F-品黃 F-品黃 黄色
B-品黑 B-品黑 黑色
Y-品綠 Y-品綠 绿色



			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
					审 核	产品名称 TITLE		版 本 REV.	
			X. X	±0.30	CHECK				
					批 准	产品料号 PART NO.		单 位 UNITS	
			X. XX	±0.20	APPROVAL				
			X. XXX	±0.10	SCALE	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	
			Angle	±3.0°	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							



SECTION A-A



SECTION B-B



C 向

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 10A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric brass Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG #16~26#

TYPE	Dimension mm				适用线规
	A1	B1	A2	B2	AWG#
HC-XL-T-05	4.5	4.0	3.1	2.6	20-16
HC-XL-T-D-05	3.3	3.3	2.2	1.9	26-20

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XL (5.00) 端子	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XL-T-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					