







东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023/3/5																								
客户物料编码		客户规格型号	4*6-1.2MH-0.08线 长脚黑色UL																								
祥如物料编码	XR4*6-122K-L	祥如规格型号	XR4*6-122K-L																								
送样数量	1PC/CS	送样日期	2023/3/5																								
外观尺寸mm		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>6.0 MAX</td><td>E</td><td>2.0±0.5</td></tr> <tr> <td>B</td><td>8.5 MAX</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C</td><td>0.5±0.1</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D</td><td>15.0±2.0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>标识</td><td colspan="3">点胶</td></tr> <tr> <td>原理图</td><td colspan="3">  </td></tr> </table>	A	6.0 MAX	E	2.0±0.5	B	8.5 MAX			C	0.5±0.1			D	15.0±2.0			标识	点胶			原理图				
A	6.0 MAX	E	2.0±0.5																								
B	8.5 MAX																										
C	0.5±0.1																										
D	15.0±2.0																										
标识	点胶																										
原理图																											

绕线结构表

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	$1.2mH \pm 10\%$	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	1.19
直流电阻DCR	10.1Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	7.78
饱和电流Isat	$L \geq L_0 * 90\%$	at 25°C DC 70mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程

产品包装	袋装	1000PCS/包				
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号: CRS-20230303-7506