


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15		
客户物料编码		客户规格型号	DRWW4*10-470K 0.2线, UL套管		
祥如物料编码	XR4*10-470K-A	祥如规格型号	XR4*10-470K-A		
送样数量	100 PCS	送样日期	2023-10-10		
外观尺寸 mm			A	5.5 MAX	
			B	13.0 MAX	
			C	0.6±0.1	
			D	62.0±2.0	
			标识		
			原理图		
			S	—  — F	



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.20mm	49TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	50uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	48.86
直流电阻DCR	0.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	0.28
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC660mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C5 DRWW4*10 2.5*7		JIACHENG	K
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.20mm		CHANGDA	Kg
套管	Φ4*13mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5mm UL黑色圆管		WOER	m

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8915