



AiP74HC595

8位带有输出锁存功能的移位寄存器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2012-02-A1	2012-02	新制
2018-06-B1	2018-06	更换新模板、添加订购信息
2019-02-B2	2019-02	更换新模板



1、概述

AiP74HC595 是一款低噪声、低功耗、高速的 COMS 移位寄存器，能够驱动 15 个 LS-TTL 的负载。

该器件包含一个 8 位串行输入，并行输出的移位寄存器及带有三态输出控制的 8 位 D 型存储器。移位寄存器和存储器分别由独立的时钟提供信号。移位寄存器内置直接清零，串行输入和用于级联的串行输出功能。时钟的上升沿触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号，则移位寄存器的状态必须比存储器提前一个脉冲信号。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极管保护结构，防止电路被静电损坏。

其主要特点如下：

- 低静态电流：最大80uA（AiP74HC系列）
- 低输入电流：最大1uA
- 带存储功能的8位串行输入，并行输出的移位寄存器
- 工作电压范围宽：2V-6V
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 可级联使用
- 移位寄存器可直接清零
- 移位时钟频率：DC-30MHz
- 封装形式：DIP16 / SOP16 / TSSOP16

订购信息：

管装

产品型号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	箱装盒	箱装数
AiP74HC595PA	DIP16	74HC595	25PCS/管	40管/盒	1000PCS/盒	10盒/箱	10000PCS/箱
AiP74HC595VA	SOP16	74HC595	50PCS/管	200管/盒	10000PCS/盒	5盒/箱	50000PCS/箱


编带

产品型号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	箱装数
AiP74HC595VA	SOP16	74HC595	2500PCS/盘	5000PCS/盒	20000PCS/箱
AiP74HC595VA	SOP16	74HC595	2500PCS/盘	2500PCS/盒	40000PCS/箱
AiP74HC595JA	TSSOP16	74HC595	2500PCS/盘	5000PCS/盒	40000PCS/箱



2、功能框图及引脚说明

2.1、引脚排列图




2.2、引脚说明

引脚	符 号	功 能	引脚	符 号	功 能
1	Q1	三态输出端	9	Q7'	串行数据输出端
2	Q2	三态输出端	10	SCLR	移位寄存器清零端
3	Q3	三态输出端	11	SCK	数据输入时钟
4	Q4	三态输出端	12	RCK	输出存储器锁存时钟
5	Q5	三态输出端	13	$\overline{G}$	输出使能端
6	Q6	三态输出端	14	SER	数据输入端
7	Q7	三态输出端	15	Q0	三态输出端
8	GND	地	16	Vcc	电源端



2.3、功能框图



2.4、真值表

RCK	SCK	$\overline{SCLR}$	$\overline{G}$	功能
×	×	×	H	Q0-Q7 : 输出高阻
×	×	L	L	移位寄存器清零 Q7'=0
×	↑	H	L	移位寄存器存储状态: 时钟 QN=QN-1, Q0=SER
↑	×	H	L	输出存储器锁存移位寄存器的状态



3、电特性

3.1、极限参数 (除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	V_{CC}	—	-0.5~7.0	V
电源电流	I_{CC}	—	± 70	mA
直流输入电压	V_{IN}	—	-1.5~ $V_{CC}+1.5$	V
直流输出电压	V_{OUT}	—	-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
钳位二极管电流	I_{IK}, I_{OK}	—	± 20	mA
直流输出电流	I_{OUT}	—	± 35	mA
功耗	P_D	DIP 封装电路	600	mW
		SOP 封装电路	500	
工作环境温度	T_{amb}	—	-40~85	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	—	-65~150	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_L	10 秒	DIP 封装电路	245
			SOP 封装电路	250

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	V_{CC}	—	2	—	6	V
DC 输入或输出电压	V_{IN} 或 V_{OUT}	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降时间	t_r, t_f	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	1000	ns
		$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	6	500	ns
		$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	400	ns

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 ($T_{amb}=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$, $GND=0\text{V}$)

参 数 名 称	符号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
静态电流	I _{CCQ}	V _{IN} = V _{CC} 或 GND, V _{cc} =6.0V I _{OUT} =0uA		—	—	80	uA
三态输出最大漏电流	I _{OZ}	V _{IN} = V _{IH} 或 V _{IL} , V _{OUT} =V _{CC} 或 GND, V _{cc} =6.0V		—	—	±5.0	uA
输入漏电流	I _{IN}	V _{IN} =V _{CC} 或 GND, V _{cc} =6.0V		—	—	±1.0	uA
输入高电平电压	V _{IH}	V _{cc} =2.0V		1.5	1.2	—	V
		V _{cc} =4.5V		3.15	2.4	—	V
		V _{cc} =6.0V		4.2	3.2	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	V _{cc} =2.0V		—	0.8	0.5	V
		V _{cc} =4.5V		—	2.1	1.35	V
		V _{cc} =6.0V		—	2.8	1.8	V
输出高电平电压	V _{OH}	I _{OUT} = -20uA, V _{cc} =2.0V	V _{IN} =V _{IH} 或 V _{IL}	1.9	2.0	—	V
		I _{OUT} = -20uA, V _{cc} =4.5V		4.4	4.5	—	V
		I _{OUT} = -20uA, V _{cc} =6.0V		5.9	6.0	—	V
Q7'输出高电平电压	V _{OH}	I _{OUT} = -4.0mA, V _{cc} =4.5V	V _{IN} =V _{IH} 或 V _{IL}	4.5	3.7	—	V
		I _{OUT} = -5.2mA, V _{cc} =6.0V		6.0	5.2	—	V
Q0-Q7 输出高电平电压	V _{OH}	I _{OUT} = -6.0mA, V _{cc} =4.5V	V _{IN} =V _{IH} 或 V _{IL}	4.5	3.7	—	V
		I _{OUT} = -7.8mA, V _{cc} =6.0V		6.0	5.2	—	V
输出低电平电压	V _{OL}	V _{cc} =2.0V, I _{OUT} =20uA	V _{IN} =V _{IH} 或 V _{IL}	—	0	0.1	V
		V _{cc} =4.5V, I _{OUT} =20uA		—	0	0.1	V
		V _{cc} =6.0V, I _{OUT} =20uA		—	0	0.1	V
Q7'输出低电	V _{OL}	V _{cc} =4.5V, I _{OUT} =4.0mA	V _{IN} =V _{IH} 或	—	0.15	0.33	V



平电压		$V_{CC}=6.0V, I_{OUT}=5.2mA$	V_{IL}	—	0.16	0.33	V
Q0-Q7 输出低电平电压	V_{OL}	$V_{CC}=4.5V, I_{OUT}=6.0mA$	$V_{IN}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	—	0.16	0.33	V
		$V_{CC}=6.0V, I_{OUT}=7.8mA$		—	0.16	0.33	V
							V

3.3.2、交流参数 1 ($T_A=25^{\circ}C$, $t_r = t_f = 6ns$, $C_L=50pF$, 测试图见图 6)

参 数 名 称	符号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SCK/RCK 最高工 作频率	f _{MAX}	图 1、图 2	Vcc=2.0V	9	30	—	MHz
			Vcc=4.5V	30	91	—	MHz
			Vcc=6.0V	35	108	—	MHz
SCK 到 Q7'最大传 输延时	t _{PHL} /t _{PLH}	图 1	Vcc=2.0V	—	52	160	ns
			Vcc=4.5V	—	19	32	ns
			Vcc=6.0V	—	15	27	ns
RCK 到 Q0-Q7 最 大传输延迟	t _{PHL} /t _{PLH}	图 2	Vcc=2.0V	—	55	175	ns
			Vcc=4.5V	—	20	35	ns
			Vcc=6.0V	—	16	30	ns
$\overline{G}$ 到 Q0-Q7 输出 使能最大时间	t _{PZH} /t _{PZL}	图 5	Vcc=2.0V	—	47	150	ns
			Vcc=4.5V	—	17	30	ns
			Vcc=6.0V	—	14	26	ns
$\overline{G}$ 到 Q0-Q7 输出 禁止最大时间	t _{PHZ} /t _{PLZ}	图 5	Vcc=2.0V	—	41	150	ns
			Vcc=4.5V	—	15	30	ns
			Vcc=6.0V	—	12	26	ns
SCK 脉冲宽度（高 电平或低电平）	t _w	图 1	Vcc=2.0V	75	17	—	ns
			Vcc=4.5V	15	6	—	ns
			Vcc=6.0V	13	5	—	ns
RCK 脉冲宽度（高 电平或低电平）	t _w	图 2	Vcc=2.0V	75	11	—	ns
			Vcc=4.5V	15	4	—	ns
			Vcc=6.0V	13	3	—	ns
$\overline{SCLR}$ 低电平宽度	t _w	图 4	Vcc=2.0V	75	17	—	ns
			Vcc=4.5V	15	6.0	—	ns
			Vcc=6.0V	13	5.0	—	ns
$\overline{SCLR}$ 到 Q7 传输 延时	t _{PHL}	图 4	Vcc=2.0V	—	47	175	ns
			Vcc=4.5V	—	17	35	ns
			Vcc=6.0V	—	14	30	ns
$\overline{SCLR}$ 到 SCK 等 待时间	t _{rem}	图 4	Vcc=2.0V	+50	-19	—	ns
			Vcc=4.5V	+10	-7	—	ns
			Vcc=6.0V	+9	-6	—	ns
SER 到 SCK 建立 时间	t _{SU}	图 3	Vcc=2.0V	50	11	—	ns
			Vcc=4.5V	10	4.0	—	ns
			Vcc=6.0V	9.0	3.0	—	ns
SCK 到 RCK 建立 时间	t _{SU}	图 2	Vcc=2.0V	75	22	—	ns
			Vcc=4.5V	15	8	—	ns
			Vcc=6.0V	13	7	—	ns
SER 到 SCK 保持 时间	t _H	图 3	Vcc=2.0V	+3	-6	—	ns
			Vcc=4.5V	+3	-2	—	ns
			Vcc=6.0V	+3	-2	—	ns

3.3.3、交流参数 2 ($T_A = -40 \sim 85^\circ\text{C}$, $t_r = t_f = 6\text{ns}$, $C_L = 50\text{pF}$, 测试图见图 6)

参 数 名 称	符号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SCK/RCK 最高工作频率	f _{MAX}	图 1、图 2	Vcc=2.0V	4.8	—	—	MHz
			Vcc=4.5V	24	—	—	MHz
			Vcc=6.0V	28	—	—	MHz
SCK 到 Q7'最大传输延时	t _{PHL} /t _{PLH}	图 1	Vcc=2.0V	—	—	200	ns
			Vcc=4.5V	—	—	40	ns
			Vcc=6.0V	—	—	34	ns
RCK 到 Q0-Q7 最大传输延迟	t _{PHL} /t _{PLH}	图 2	Vcc=2.0V	—	—	220	ns
			Vcc=4.5V	—	—	44	ns
			Vcc=6.0V	—	—	37	ns
$\overline{G}$ 到 Q0-Q7 输出使能最大时间	t _{PZH} /t _{PZL}	图 5	Vcc=2.0V	—	—	190	ns
			Vcc=4.5V	—	—	38	ns
			Vcc=6.0V	—	—	33	ns
$\overline{G}$ 到 Q0-Q7 输出禁止最大时间	t _{PHZ} /t _{PLZ}	图 5	Vcc=2.0V	—	—	190	ns
			Vcc=4.5V	—	—	38	ns
			Vcc=6.0V	—	—	33	ns
SCK 脉冲宽度(高电平或低电平)	t _w	图 1	Vcc=2.0V	95	—	—	ns
			Vcc=4.5V	19	—	—	ns
			Vcc=6.0V	16	—	—	ns
RCK 脉冲宽度(高电平或低电平)	t _w	图 2	Vcc=2.0V	95	—	—	ns
			Vcc=4.5V	19	—	—	ns
			Vcc=6.0V	16	—	—	ns
$\overline{SCLR}$ 低电平宽度	t _w	图 4	Vcc=2.0V	95	—	—	ns
			Vcc=4.5V	19	—	—	ns
			Vcc=6.0V	16	—	—	ns
$\overline{SCLR}$ 到 Q7'传输延时	t _{PHL}	图 4	Vcc=2.0V	—	—	220	ns
			Vcc=4.5V	—	—	44	ns
			Vcc=6.0V	—	—	37	ns
$\overline{SCLR}$ 到 SCK 等待时间	t _{rem}	图 4	Vcc=2.0V	65	—	—	ns
			Vcc=4.5V	13	—	—	ns
			Vcc=6.0V	11	—	—	ns
SER 到 SCK 建立时间	t _{SU}	图 3	Vcc=2.0V	65	—	—	ns
			Vcc=4.5V	13	—	—	ns
			Vcc=6.0V	11	—	—	ns
SCK 到 RCK 建立时间	t _{SU}	图 2	Vcc=2.0V	95	—	—	ns
			Vcc=4.5V	19	—	—	ns
			Vcc=6.0V	16	—	—	ns
SER 到 SCK 保持时间	t _H	图 3	Vcc=2.0V	3	—	—	ns
			Vcc=4.5V	3	—	—	ns
			Vcc=6.0V	3	—	—	ns



4、交流参数测试图及波形

4.1、交流波形




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5





图 6

测试项	开关选择状态
t_{PLH}/t_{PHL}	open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{CC}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

注: 1、 R_L = 负载电阻2、 C_L = 负载电容3、 R_T = 与信号发生器输出阻抗相匹配的端口电阻


4.2、时序图





5、封装尺寸与外形图


5.1、DIP16 外形图与封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	18.800	19.200	0.740	0.756
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354




5.2、SOP16 外形图与封装尺寸




Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°



5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸



SYMBOL	MILLIMETER	
	MIN	MAX
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.90	1.05
A3	0.39	0.49
b	0.20	0.30
b1	0.19	0.25
c	0.13	0.19
c1	0.12	0.14
D	4.86	5.06
E	6.20	6.60
e	0.65BSC	
L	0.45	0.75
L1	1.00BSC	
θ	0	8°





6、声明及注意事项:

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部 件 名 称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲 酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2 注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;
本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;
本资料仅供参考, 本公司不承担任何由此而引起的任何损失;
本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。



7、联系方式:

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼

网址: <http://www.i-core.cn>

销售部: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼

邮编: 214072 电话: 0510-85572708 传真: 0510-85887721

深圳分公司: 广东省深圳市宝安区西乡银田路智谷科技园 C 栋 501-508

邮编: 518000 电话: 0755-88370507 传真: 0755-88370507

顺德办事处: 广东省佛山市顺德区凤山中路 3 号弘越中心 6 楼

邮编: 528399 电话: 18688498366

技术支持: 手机: 13631505987/13823745011

市场应用部: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼

邮编: 214072 传真: 0510-85572700

广东省深圳市宝安区西乡银田路智谷科技园 C 栋 501-508

邮编: 518000 传真: 0755-88370507