


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*8-4.7UH-UV
祥如物料编码	XR3*8-4R7K-A	祥如规格型号	XR3*8-4R7K-A
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15
外观尺寸 mm		A	4.5 MAX
		B	16.0 MAX
		C	0.6±0.1
		D	62.0±2.0
		标识	
		原理图	
		S	F


绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.30mm	18.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感过UV包封，漆包线外皮和磁芯表面不可沾锡珠、锡块 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	4.7uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	4.75
直流电阻DCR	55mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	44.84
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 1.5A 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C5 DRWW3*8 2*5		JIACHENG	K
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.30mm		CHANGDA	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
涂料	电感H-0128UV涂料 无卤		DUOYUAN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰