


**生产作业书**
**已量产**

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	锰锌 6*8-470K-S 线径0.3mm 脚长3.5MM			
祥如物料编码	XRHY6*8-470K-S	祥如规格型号	XRHY6*8-470K-S			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	12.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	3.5±0.5		
			标识			
			原理图			
			S		F	
						* STRAT



正视图 FRONT VIEW      顶视图 TOP VIEW      底视图 BOTTOM VIEW

**绕线结构表**

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.3mm	40.5TS	圈数参考	平整密绕	

**注意事项**

- 1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字470 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	47uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	47
直流电阻DCR	0.18Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.12
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC7000mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
磁芯	H1MP DR2W6*8 2.6-4.5-3		HUAZHONG	K
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
漆包线	2UEW(130度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
<b>产品包装</b>					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

**标识示意图**
**包装示意图**

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰