

DSUB SV FE TSDC 09P AU2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 67 009 4715 |
| 规格 | DSUB SV FE TSDC 09P AU2 |
| 浩亭电子目录 | https://b2b.harting.com/09670094715 |

标识

| | |
|--------|----------|
| 类别 | 连接器 |
| 系列 | D-Sub |
| 标识 | 标准 |
| 原件 | 连接器 |
| 插针端子介绍 | 车削 直式 |

版本

| | |
|------|--------------------|
| 接线方式 | 焊杯接线 |
| 公母类型 | 母头 |
| 尺寸 | D-Sub 1 |
| 连接方式 | PCB至电缆 飞线 |
| 针数 | 9 |
| 锁定类型 | 带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm |

技术参数

| | |
|-------|-------------------------|
| 导体截面积 | 0.5 mm ² 最大值 |
| 导体截面积 | AWG 20 |
| 额定电流 | 7.5 A |
| 放电距离 | ≥1 mm |
| 爬电距离 | ≥1 mm |
| 绝缘阻抗 | >10 ¹⁰ Ω |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ |

技术参数

| | |
|--------------|--|
| 剥线长度 | 2.5 ... 3 mm |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C (焊接过程中的烙铁温度 : 最高 350°C 持续 3-5 s) |
| 插入力 | ≤30 N |
| 拔出力 | ≥3.3 N ≤20 N |
| 性能等级 | 2 符合 CECC 75301-802 标准 |
| 插拔次数 | ≥250 |
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Hot plugging | 无 |

材料特性

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯) | 热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：钢、镀锡 |
| 颜色(插芯) | 白 |
| 材料 (插针) | 铜合金 |
| 表面 (插针) | 镍表面镀贵金属 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
| China RoHS | 50 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
| ECHA SCIP 编号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 三氧化二抗 铅 镍 |
| 包含危险等级的要求集 | R26 |

规格和认证

| | |
|----------|-----------------------|
| 规格 | DIN 41652 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |

商业数据

| | |
|---------|---------------|
| 包装尺寸 | 100 |
| 净重 | 6.5 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140089518 |