


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*10-12UH±20% Φ0.21 蓝色套管
祥如物料编码	XR3*10-120M-A	祥如规格型号	XR3*10-120M-A
送样数量	100 PCS	送样日期	2023-10-15
外观尺寸 mm		A	4.5 MAX
		B	16.0 MAX
		C	0.6±0.1
		D	62.0±2.0
		标识	
		原理图	
		S	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.25mm	31TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感PCV蓝色套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	12uH±20%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	12.22
直流电阻DCR	0.17Ω Max	at 25°C	TH2829A	0.12
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 700mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(130度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
套管	Φ3.5*15mm PVC蓝色扁管	PVC蓝色扁管	XINGQI	m
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K
作业流程				

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8917