


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*10-10UH 0.21线			
祥如物料编码	XR3*10-100K-A	祥如规格型号	XR3*10-100K-A			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	4.5 MAX	E	26.0±1.0
			B	16.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	16.5±1.0		
			标识			
			原理图			
			S	—	—	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.21mm	27TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	10uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	10.24
直流电阻DCR	0.25Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.12
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC600mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ3.5mm UL黑色圆管		XINGXUYUAN	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K

作业流程						
产品包装						

包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8919