


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*10-20UH±10%
祥如物料编码	XR3*10-200K-A	祥如规格型号	XR3*10-200K-A
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15
外观尺寸mm		A	4.5 MAX
		B	11.0±0.5
		C	0.6±0.1
		D	11.0±1.0
		标识	
		原理图	
		S	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.25mm	40TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	20uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	19.9
直流电阻DCR	0.25Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.15
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC500mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ3.5 UL黑色圆管		CHANGYUAN	m
	Φ3*12.5mm UL黑色扁管		XINGQI	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE HENGXING	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C5 DRWW3*10 2*7		JIACHENG	K

作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号: CRS-20190124-1971