



生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	H4B DR8*10-5.6MH 涂封			
祥如物料编码	XRHY8*10-562K-B	祥如规格型号	XRHY8*10-562K-B			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	13.0 MAX	F	2.0±1.0
			C	0.6±0.1		
			D	4.0±0.5		
			标识			
			原理图			



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.13mm	407.5TS	圈数参考	逆时针绕制	

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字“5.6”，字体方向如图所示 3、起线，收线入磁芯槽口，缠绕引脚控制4-5圈 4、绕线要均匀平整，不能大小边 5、电感需卧式成型，每包装300PCS,每箱装24包。

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	5.6mH±10%	at 25°C 10KHz/1V	TH2829A	5.59
直流电阻DCR	12Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	9.71
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC100mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
涂料	电子包封料/EMI-L03308		KANGLONG	Kg
磁芯	H3M DR2W8*10 4-6-5	镁锌材质	ZHENGYUAN	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根