


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15	
客户物料编码		客户规格型号	DRWW4*10-6R8K-UL(5A)	
新昌物料编码	XR4*10-6R8K-A	新昌规格型号	XR4*10-6R8K-A	
送样数量	0PCS	送样日期	2023-10-15	
外观尺寸		A	5.5 MAX	
		B	14.0 MAX	
		C	0.6±0.1	
		D	66.0±3.0	
		标识		
		原理图		
		S	—  F	

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.40mm	19.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、产品要求能过2.2A

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	6.8uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	6.8
直流电阻DCR	60mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH-2829A	32.6
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC2.2A 1KHz/1V	TH-1772B	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
导针	0.60mm CP线		YUNXIN	Kg
磁芯	C4 DRWW4*10 2.5*7	镍锌	JIACHENG	K
漆包线	2UEW(130度)		GANYUE HENGXING	Kg
套管	Φ4*14mm UL黑色扁管		XINGQI	m

作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	黄禾香
确认	黄禾香