


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3X8-2R5K			
祥如物料编码	XR3*8-2R5K-A	祥如规格型号	XR3*8-2R5K-A			
送样数量	100 PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	4.0 MAX	E	15.0±1.0
			B	12.0MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±1.0		
			标识			
			原理图			
			S	—	—	F


绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.23mm	12.0TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感不加套管，漆包线外皮和磁芯表面不可沾锡珠、锡块 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	2.5uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	8.58
直流电阻DCR	78mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	52.00
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC1.2A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C5 DRWW3*8 2*5		JIACHENG	K
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.23mm		CHANGDA	Kg
导针	0.60 CP线		BAICHUAN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20231015-8922