


已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	镍锌DR6*10-2.2MH ±7% 涂封（棕红色）喷码字样2.2			
祥如物料编码	XRHY6*10-222K-S	祥如规格型号	XRHY6*10-222K-S			
送样数量	100pcs	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	14.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	3.5±0.5		
			标识			
			原理图			
				S		
				F		
						STRAT



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW -0.15mm	302.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字2.2（字体方向如图所示） 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边 5、袋装，每包500PCS

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	2.2mH±10%	at 25°C 10KHz/1V	TH2829A	2.2
直流电阻DCR	6Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	4.39
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC130mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
磁芯	H7H DR2W6*10 3-6-3	镍锌材质	HUAZHONG	K
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg

作业流程						
产品包装						

包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	黄禾香
确认	黄禾香

文件编号： CRS-20181103-1649