


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	JQPK0608-0.56mH/K 涂封			
祥如物料编码	XRHY6*8-561K-L	祥如规格型号	XRHY6*8-561K-L			
送样数量	100pcs	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	12.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			
			S	—	F	
						* STRAT



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW -0.17mm	141.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	560UH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	564.2
直流电阻DCR	2.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	1.43
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC180mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
磁芯	R250 DR2W6*8 2.6-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄传根
审核	黄传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20190316-2100