





图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者



- 技术要求:
- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
 - 2) 频率范围: 0~6 GHz;
 - 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;

BOM表

3	中芯针	2E02-0022G	Ø1.45*14.00*Ø0.76 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0075	Ø4.17*10.90*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	两脚主体	2A01-0024G	Ø9.50*16.00*Ø3.80 C3604 镀1U"金	PCS	1
序号	名称	料号	物料描述	单位	数量

公 差			x. ±0.20		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司									
			x.x ±0.15		手机: 15015262131		手机: 13714786106							
			x.xx ±0.10		品名规格: SMA Female S/T FOR P.C.B									
ANGULAR ±5°														
视 图					设 计		W H		料 号		HJ-9AJL1-011			
					审 核				日 期		2019-05-05			
单 位			mm	比 例	1:1	核 准				版 本		A/0	页 码	1/1