


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15		
客户物料编码		客户规格型号	DRWW5*12-470K 0.32线 套管		
祥如物料编码	XR5*12-470K-A	祥如规格型号	XR5*12-470K-A		
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15		
外观尺寸 mm			A	6.5 MAX	
			B	16.0 MAX	
			C	0.6±0.1	
			D	66.0±2.0	
			标识		
			原理图		
			S	—  — F	



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.32mm	48.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	47uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	47.2
直流电阻DCR	0.8Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.53
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC800mA 1KHz/0.25V	TH1772B	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ5*15.0mm UL黑色扁管			m
磁芯	C5 DRWW5*12 3*8		JIACHENG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程							
产品包装							

包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20190824-2668