




图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者



技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0~6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
4	中芯针	2E02-0001G	Ø1.50*7.80*Ø0.60 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
3	四方主体	2A02-0034G	SQ12.7*9.60*Ø4.10 C3604 镀1U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0131	Ø4.40*9.50*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	连接轴	2C03-0048G	Ø5.00*11.5*Ø2.00 C3604 镀1U"金	PCS	1

公 差		x.		±0.20	品名规格： 分体式母头母针法兰接头SQ12.7*18.6					
		x.x		±0.15						
		x.xx		±0.10	设 计	L H M	料 号	HJ-9AJL2-073		
		ANGULAR		±5°					审 核	
视 图				核 准		版 本		A/0		
									单 位	

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

手机: 15015262131 手机: 13714786106

品名规格: 分体式母头母针法兰接头SQ12.7*18.6