


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW19: 36-000250

Kontaktbelegung:

1	Schirm
2	rot (+)
3	schwarz (-)
4	weiss (CAN H)
5	blau (CAN L)



D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-01645	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - 0,5 / GJ	0,5m	TPU, UL, violett, 2xAWG22 + 2xAWG24, flexible Installation Kabel: 781-GJ0400
43-01646	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - 1 / GJ	1m	
43-01647	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - 2 / GJ	2m	
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - ... / GJ	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant				dim. in mm		Benennung: Flanschstecker M12x1 mit Kabel, Hinterwandmontage, Device-Net
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	23.09.10	Fromm		Zeichnungsnr.: 43K1A1182
		gepr.	23.09.10	W.Schmidt		
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten			Artikelnr.:		