




Technische Daten:

Bemessungsspannung: 4,75 - 5,25 V DC

Schutzart: IP 67 bei M12x1
IEC 60529 IP 40 bei D-Sub

Umgebungstemperatur: -25°C ... +60°C
IEC 60664-1

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

D-Sub Stecker: mit zuschaltbarem
Abschlußwiderstand

Werkstoffe:

M12x1:

Kontakmaterial: CuZn, CuBe

Kontaktfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PBT GF, UL 94

Dichtung: FPM

Überwurfmutter: GD-Zn, Ni

Griffkörper: TPU, UL 94,
grau

D-Sub:


Gehäuse: Thermoplast, verchromt

Kontakmaterial: IDC-Kontakt CuSn, CuZn

Montagedaten:

empfohlenes
Drehmoment: 0,6 Nm

Conec Drehmomentschlüssel:
Montagewerkzeug: 36-000200
Steckeinsatz SW13: 36-000220



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11735	SAL - DS - SKSW9 - 12B - RK4.1 - 2 / G4	2m	TPU, UL, violett, 2xAWG22, 02YSH(ST)CH Kabel: 781-G43200
43-11736	SAL - DS - SKSW9 - 12B - RK4.1 - 3 / G4	3m	
43-11737	SAL - DS - SKSW9 - 12B - RK4.1 - 5 / G4	5m	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 03.03.11 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung, M12x1 - D-Sub 9pol gewinkelt mit Programmierstecker, PDP	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Zeichnungsnr.: 43K1A640	
			Artikelnr.: siehe Tabelle	