

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Kabeleigenschaften:

Umgebungstemperatur: fest verlegt	-25°C ... +80°C
bewegt	-5°C ... +80°C


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, transluzent


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10460	SAL - 8 - RKW4 - 3L - 2 / A1	2m	PVC, grau, 4x0,25mm², LiYY Kabel: 781-A12400
42-10461	SAL - 8 - RKW4 - 3L - 3 / A1	3m	
42-10462	SAL - 8 - RKW4 - 3L - 5 / A1	5m	
42-10463	SAL - 8 - RKW4 - 3L - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKW4 - 3L - ... / A1	x	



CAD-Unterlage nicht manuell ändern RoHS & REACH konform	Index b: 13.07.2015 rch Ä5717 Umstellung auf BIG-Umspritzung, Datenblatt angepasst	 dim. in mm	Benennung:		
			gez.	Datum	Name
Kabeltoleranz:	L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	14.10.08	Mankopf	
Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm * ± 5°	gepr.	14.10.08	Fromm	
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten.					