



技术要求:

1. 材质：紫铜，厚度：3.0mm±0.05mm；
2. 表面处理：镀亮锡；
3. 在常温常湿环境下保质期为90天；
4. 表面洁净、无氧化、无厉批峰，毛刺高度0.1以下；
5. 未注公差：±0.2mm；
6. 盐雾试验：24小时；
7. 符合欧盟RoHS要求；
8. 包装方式：载带包装。

标记	更改前	更改后	日期	未注公差	材料	紫铜	品名		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD		
①				±0.2mm	线径		SMT铜条				
②					比例	1:1	制图	李文杰	2021-11-24		
③					单位	mm	校对				
④				视角			审核			图幅	A4