


生产作业书
已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15	
客户物料编码		客户规格型号	DRWW5*12 4.3mH 线径0.12卧式成型20mm, 脚长4.5 蓝色套管	
祥如物料编码	XR5*12-432K-AB	祥如规格型号	XR5*12-432K-AB	
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15	
外观尺寸mm			A	6.5 MAX
			B	14.0 MAX
			H	4.5±0.5
			S	20.0±1.0
		标识		
		原理图	S	F


绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.12mm	440TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感加蓝色热缩套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	4.3mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	4.29
直流电阻DCR	17.3Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	12.4
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC100mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	C5 DRWW5*12 3*8		JIACHENG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
套管	φ5.0*14mm UL蓝色扁管	蓝色	XIANGNANSHAN	m
	φ5.5 mm UL蓝色圆管		XIANGNANSHAN	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg

作业流程

产品包装				
包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图
包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号: CRS-20230303-7500