


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	3*8-22UH 0.18线 铁脚 脚长16*16不套管			
祥如物料编码	XR3*8-220K-A	祥如规格型号	XR3*8-220K-A			
送样数量	10PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	4.0 MAX	E	16.0±1.0
			B	9.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	16.0±1.0		
			标识			
			原理图			
			S	—	—	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.18mm	38TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、电感不加套管，漆包线外皮和磁芯表面不可沾锡珠、锡块 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	22uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	21.96
直流电阻DCR	320mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	222.2
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC500mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
磁芯	C5 DRWW3*8 2*5		JIACHENG	K
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
漆包线	2UEW(155) 0.18mm		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230315-7564