



RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求：
- 打铜底0.5-1μm，镍2-2.5μm，哑锡3-5μm。
 - 螺母铆好后不得有松动现象。
 - 插脚尖部符合可焊性要求。
 - 螺纹需符合通止规/止针要求。
 - 螺纹扭矩：1.8Nm。
 - 额定扭矩：100A。
 - X为重点测量尺寸。



>30 ±0.40	x.°±	PART NO: TM56145145-2200	XFCN 兴飞连接器			
6-30 ±0.30	.x°±					
0-6 ±0.20	.xx°±					
ANGLES ±1°	.xxx°±					
UNITS:	mm					
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN		TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL		0769-82001899		
				www.xfconn.com		
				DWG NO: /		
		APPD				
		CHKD		VIEW		
		DRAW	Wang	SCALE	SHEET	REV
		DATE	2023.11.25	NONE	1:1	A1

2	螺 母		SPCC	1
1	插 脚		H62 (Y2)	1
序号	名 称	零件编号	材 质	数量