





A



B



C

技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.4
- 3、材质碳钢镀镍
- 4、样式: 喇叭口双针
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号: F9.2-5-8-0.4-1.3U针2.5mm喇叭口双针
- 10、注意事项: 两个针脚中心距7.6mm

D

E

F

							碳钢线			厦门市芯网电子 科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例		
设计						S			3:1	
校核										
批准										
						共 1 张	第 1 张	版本		