


## 生产作业书

已量产

客户编码	发行日期	2023-10-15	
客户物料编码	客户规格型号	JQPKV0810-3.3uH/M 涂装电感	
祥如物料编码	祥如规格型号	XRHY8*10-3R3M-L	
送样数量	送样日期	2023-10-15	
外观尺寸mm		A	10.0 MAX
		B	14.0 MAX
		C	0.6±0.1
		D	15.0±2.0
	标识		
	原理图		



### 绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.4mm	9.5TS	圈数参考	平整密绕	

### 注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	3.3uH±20%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	3.53
直流电阻DCR	45mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	21.6
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC5.2A 1KHz/0.3V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W8*10 4.5-6-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
作业流程				

### 产品包装

包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号: CRS-20191220-3067