

# 承 认 书

专注于电连接技术

品名: \_\_\_\_\_ 标识条 \_\_\_\_\_ 颜色: \_\_\_\_\_

材质: \_\_\_\_\_ PA66 \_\_\_\_\_ 客户编码: \_\_\_\_\_

规格/型号: \_\_\_\_\_ JNM 005-10 \_\_\_\_\_ 客户型号: \_\_\_\_\_

供应商: \_\_\_\_\_ 东莞特米勒电子科技有限公司 \_\_\_\_\_

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post): 523725

# 承认书目录

序号	承认书页数	资料名称
1		承认书封面
2		承认书目录
3		历史变更记录及参考图
4		样品外观尺寸图及结构示意图
5		机械特性参数/电气特性参数
6		
7		
8		
9		
10		


接线端子版本修订页

(Terminal blocks revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2022-11-1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、参考图 (Reference Picture)

## 二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

## 公差 (Tolerance)

>200	±1.20
>100	±1.00
>30~100	±0.60
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

## 三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	塑件 (Body)	PA66 (UL94 V-0)		1

## 四、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 ( Temperature ): -40°C~+105°C

海拔 ( Altitude ): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 ( Relative Humidity ): 5%~95%

污染等级 ( Contamination Class ): III

## 五、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059          UL 486E

六、工艺使用 (The use of Technology):

此种附件直接装配在相应端子上。

(The Accessory used to corresponding terminal block.)

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)