


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-22		
客户物料编码		客户规格型号	DRWW3*8-12UH		
祥如物料编码	XR3*8-120K-A	祥如规格型号	XR3*8-120K-A		
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15		
外观尺寸 mm		A	4.0 MAX	E	18.0±1.0
		B	11.5±0.5		
		C	0.6±0.1		
		D	18.0±1.0		
		原理图			
		S	—	—	F



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.19mm	28TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

- 1、电感加套管 2、绕线要平整

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	12uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	12.2
直流电阻DCR	0.25Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	0.16
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC600mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ3.5*11.5mm UL黑色圆管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
磁芯	C5 DRWW3*8 2*5		JIACHENG	K
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
漆包线	2UEW(155)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
产品包装					

包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20200626-3462